


elektronische module

VAVE-P17-TP-5YL1-P

Artikelnummer: 8109876

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|--|
| Polariteitsbescherming | voor bedrijfsspanning |
| Extra functies | Beschermingscircuit |
| Bedrijfsspanningsbereik DC | 12 ... 24 V |
| Ingangsweerstand ingang setpoint | 10 kOhm |
| instelbare uitgangsspanning | 0 ... 310 V |
| Vermogensopname bij 24 V DC | 1,2 W |
| Max. uitgangsstroom | 5 mA |
| Nominale bedrijfsspanning DC | 12 ... 24 V |
| Spanning externe ingang setpoint | 0 ... 10 V |
| Toelating | RCM Mark |
| KC-kenteken | KC-EMV |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-EMV-richtlijn |
| UKCA-teken (zie conformiteitsverklaring) | volgens de UK-voorschriften voor EMC |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 1 - lage corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Beschermingsgraad | IP40 |
| Omgevingstemperatuur | -10 ... 60 °C |
| Lagertemperatuur | -40 ... 80 °C |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Max. aandraaimoment | 52,5 Ncm |
| Buigradius, vaste bekabeling | 13,5 mm |
| Buigradius, flexibele bekabeling | 45 mm |
| Productgewicht | 35 g |
| Elektrische aansluiting 1, functie | Zijde field device |
| Elektrische aansluiting 1, design | hoekig |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype | Contactdoos |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek | Festo specifiek gecodeerd |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 3 |
| Elektrische aansluiting 1, gebruikte polen/adere | 3 |
| Elektrische aansluiting 1, bevestigingstype | Plug-in |
| Elektrische aansluiting 2, functie | Sturingszijde |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittype | Kabel |
| Elektrische aansluiting 2, kabeluitgang | recht |
| Elektrische aansluiting 2, aantal polen/adere | 4 |
| Elektrische aansluiting 2, gebruikte polen/adere | 4 |
| Kabelmontage | 4x0,25 |
| Kabeldiameter | 4,5 mm |
| Kabellengte | 0,5 m |
| Draadeindes | Kabelschoen |
| Aardverbinding | niet beschikbaar |
| Soort bevestiging | Directe montage via doorgangsboring met DIN-rail |
| Kleur behuizing | zwart |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal deksel | PA |
| Materiaal behuizing | PA |
| Materiaal kabelmantel | PVC |