

# insteekschroefkoppeling NPQE-D-M7-Q4-P10

Artikelnummer: 8112911

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	Mini
Nominale diameter	3 mm
Soort dichting op de inschroeftap	Dichtingsring
Inbouwpositie	willekeurig
Design	Rechte vorm
Aantal stuks per verpakking	10
Constructieve opbouw	Duw-trekprincipe (push/pull)
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0,095 ... 0,8 MPa
Werkdruk volledig temperatuurbereik	-0,95 ... 8 bar
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-13,775 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Cleanroomklasse	ISO klasse 4
Omgevingstemperatuur	-5 ... 60 °C
Nominaal aandraaimoment	2 Nm
Tolerantie bij nominaal aantrekdraaimoment	± 5 %
Productgewicht	6,43 g
Soort bevestiging	Buitenzeskant SW10
Pneumatische aansluiting 1	Uitwendige schroefdraad M7
Pneumatische aansluiting 2	voor slang buitendiameter 4 mm
Kleur van de demontagering	blauw
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal behuizing	messing vernikkeld
Materiaal schroefdraaddichting	NBR
Materiaal losring	POM
Materiaal O-ring	NBR
Materiaal slangdichting	NBR
Materiaal slangklemsegment	Roestvast staal