



magneetventiel VSNC-F-P53C-M-N14-F19

Artikelnummer: 8116401

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|---|--|
| Ventiel functie | 5/3 gesloten |
| Soort bediening | elektrisch |
| Breedte | 32 mm |
| normaal nominaal debiet | 1.250 l/min |
| Bedrijfsdruk Mpa | 0,3 ... 0,8 MPa |
| Werkdruk | 3 ... 8 bar |
| Constructieve opbouw | Zuigerschuif |
| Soort reset | mechanische veer |
| Ontluchtingsfunctie | regelbaar |
| Afdichtingsprincipe | zacht |
| Inbouwpositie | willekeurig |
| Volgens norm | VDI/VDE 3845 (NAMUR) |
| Handbediening | geen |
| Soort sturing | voorgestuurd |
| Stuurluchttoevoer | intern |
| Stroomrichting | niet omkeerbaar |
| Dekking (overlapping) | positieve dekking |
| b-waarde | 0,4 |
| C-waarde | 5,2 l/sbar |
| Schakeltijd uit | 85 ms |
| Schakeltijd in | 24 ms |
| Schakeltijd om | 60 ms |
| Inschakelduur | 100 % |
| Spoeleigenschappen | zie magneetspoelen, apart te bestellen |
| Bedrijfsmedium | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Opmerking over werkings- en stuurmedium | Geoliede werking mogelijk (vereist in verdere werking) |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK | 2 - matige corrosieweerstand |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-B2-L |
| Mediumtemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Omgevingstemperatuur | -20 ... 60 °C |
| Productgewicht | 619 g |
| Soort bevestiging | met doorgangsboring |
| Aansluiting luchtopening | niet gekanaliseerd |
| Pneumatische aansluiting 1 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 2 | NAMUR gatenpatroon |
| Pneumatische aansluiting 3 | 1/4 NPT |
| Pneumatische aansluiting 4 | NAMUR gatenpatroon |
| Pneumatische aansluiting 5 | 1/4 NPT |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |
| Materiaal dichtingen | NBR |
| Materiaal behuizing | aluminiumlegering |
| Materiaal schroeven | Verzinkt staal |