

magneetspoel VACC-S18-120-K4-2U-KS4ME

Artikelnummer: 8118320

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	110 V AC: 50/60 Hz, vermogen 12 VA 110 V DC: 12 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (KR) EPL Gb (KR)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	22-AV4BO-0256X 22-AV4BO-0257X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T4
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	Ex tD A21 IP66 T120°C
Explosie veilige omgevingstemperatuur	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP66
Productgewicht	580 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform