

magneetspoel

VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

Artikelnummer: 8118333

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Soort bediening	elektrisch
Inbouwpositie	willekeurig
Schakelpositie-indicator	nee
Inschakelduur	100 %
Isolatiemateriaalklasse	H
Spoeleigenschappen	60 V AC: 40/65 Hz, vermogen 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Toegelaten spanningsschommelingen	-15 % / +10 %
Ex-beveiligingscertificaat buiten de EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Afdeling voor uitgifte van certificaten	GYJ17.1235X
Explosieontstekingsbeveiliging type Gas	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Explosieontstekingsbeveiliging type Stof	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Explosieveilige omgevingstemperatuur	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP65
Productgewicht	330 g
Elektrische aansluiting	Klemmenkast, schroefdraad ingangskabe M20x1,5
Materiaal - opmerking	RoHS conform