


# **grijpklauw** **DHAS-GG-B18-16-A1**

Artikelnummer: 8119108

**FESTO**



## **Informatieblad**

<b>Kenmerk</b>	<b>Waarde</b>
Grootte	16 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Design	voor microtiterplaten
Trilbestendig	Transporttest met scherpptegraad 2 volgens FN 942017-4 und EN 60068-2-6
Schokvastheid	Schoktest met scherpptegraad 2 volgens FN 942017-5 und EN 60068-2-27
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-20 ... 70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 100 %
Omgevingstemperatuur	0 ... 40 °C
Productgewicht	24,4 g
Soort bevestiging	met inwendige schroefdraad M3
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal grijperklauwen	hooggelegeerd staal roestvrij
Materiaal cilinderpin	Veerstaal