


# axiaalkit EAMM-A-P6-38A-58AA

Artikelnummer: 8123494

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Overdraagbaar draaimoment	6,5 Nm
Productgewicht	133 g
Interface code, actuator	P6-38A
Interface code, motor in	58AA
Materiaal - opmerking	RoHS conform