

parallelkit EAMM-U-60-D32-60P-91

Artikelnummer: 8125069

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	60
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	6.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	26,7 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	0,07 Nm
Overdraagbaar draaimoment	3 Nm
Productgewicht	1.130 g
Interface code, actuator	D32B
Interface code, motor in	60P
Materiaal - opmerking	RoHS conform