


koppeling EAMC-19-20-5-9

Artikelnummer: 8126386

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Opnamediameter 1	5 mm
Opnamediameter 2	9 mm
Grootte	19
Nominale lengte	20 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	10.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	0,38 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	1,1 Nm
Productgewicht	9 g
Materiaal - opmerking	RoHS conform