

**Houder
VMPA2-FTI**
Artikelnummer: 8129128

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	20
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	10
Bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1 MPa -0.9 bar...10 bar -13.05 psi...145 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Aanwijzing bij het bedrijfs-/stuurmedium	Geoliede werking mogelijk (in de verdere werking vereist)
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...40 °C
Mediumtemperatuur	-5 °C...60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 °C...60 °C
Productgewicht	0.12 g
Bevestigingstype	Geklemd
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal houder	POM