


# adapterplaat VABA-C13-100-2-F90-G12

Artikelnummer: 8141665

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	1200 2300
Inbouwpositie	willekeurig
Constructieve opbouw	Adapter voor draaiaandrijving
Ventielaansluiting volgens norm	VDI/VDE 3847-2
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 0,9 MPa
Werkdruk	0 ... 9 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inerte gassen
Opmerking over werkings- en stuurmedium	Geoliede werking niet mogelijk
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	3 - sterke corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Mediumtemperatuur	-40 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur	-40 ... 80 °C
Productgewicht	3.140 g
Soort bevestiging	met toebehoren
Pneumatische aansluiting	Ontwerp aansluitplaat, Airing
Pneumatische aansluiting 1	G1/2
Pneumatische aansluiting 3	G1/2
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal deksel	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal dichtingen	EPDM NBR
Materiaal behuizing	Aluminium-kneedlegering, glad geanodiseerd (20 µm)
Materiaal schroeven	hooggelegeerd staal roestvrij