


tandwielkast EMGA-60-P-G20-EAS-60

Artikelnummer: 8141737

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	60 mm
Flensgrootte motor	60 mm
Torsiespeling	0,2 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	20:1
Max. ingangssnelheid	13.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	44 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,096 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	70 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	2,8 Nm/arcmin
Productgewicht	1.100 g
Interface overbrenging output	60H
Interface overbrenging aandrijving	60P
Materiaal - opmerking	RoHS conform