

# tandwielkast EMGA-80-A-G8-80P

Artikelnummer: 8141744

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	80 mm
Torsiespeling	0,22 deg
Type overbrenging	Haakse overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	50 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,934 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	80 Nm
Max. rendement	94 %
Torsiestijfheid	4,2 Nm/arcmin
Productgewicht	4.400 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	80P
Materiaal - opmerking	RoHS conform