

tandwielkast EMGA-80-P-G8-SAS-100

Artikelnummer: 8141750

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	80 mm
Flensgrootte motor	100 mm
Torsiespeling	0,12 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	7.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	50 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,37 kgcm ²
Max. uitgangsdraaimoment	80 Nm
Max. rendement	97 %
Torsiestijfheid	8,4 Nm/arcmin
Productgewicht	2.300 g
Interface overbrenging output	80G
Interface overbrenging aandrijving	100A
Materiaal - opmerking	RoHS conform