


# tandwielkast EMGA-40-P-G8-SST-42

Artikelnummer: 8141762

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Flensgrootte overbrenging	40 mm
Flensgrootte motor	42 mm
Torsiespeling	0,25 deg
Type overbrenging	Planetaire overbrenging
overbrengingsratio	8:1
Max. ingangssnelheid	18.000 1/min
Bedrijfstemperatuur overbrenging	-25 ... 90 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Beschermingsgraad	IP54
Continu uitgangsdraaimoment	6 Nm
Massatraagheidsmoment overbrenging	0,015 kgcm <sup>2</sup>
Max. uitgangsdraaimoment	10 Nm
Max. rendement	96 %
Torsiestijfheid	0,8 Nm/arcmin
Productgewicht	400 g
Interface overbrenging output	40G
Interface overbrenging aandrijving	42A
Materiaal - opmerking	RoHS conform