

kabelschroefkoppeling NETC-M20-PBK-T14

Artikelnummer: 8151590

FESTO



Informatieblad

| Kenmerk | Waarde |
|--|-------------------------------------|
| Omgevingstemperatuur | -40 ... 100 °C |
| Beschermingsgraad | IP66 IP68 |
| Opmerking bij beschermingsgraad | IP68 bij 5 bar gedurende 30 minuten |
| ATEX-categorie Gas | II 2G |
| ATEX-categorie Stof | II 2D |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Gas | Ex eb IIC Gb |
| Explosieontstekingsbeveiliging type Stof | Ex tb IIIC Db |
| CE-markering (zie conformiteitsverklaring) | volgens EU-RoHS-RL |
| Grootte | M20x1,5 |
| Kabeldiameter | 4 ... 13 mm |
| Kleur | zwart |
| Materiaalinformatie kabelschroefkoppeling | PA |
| Materiaal dichtingen | EPDM |
| Productgewicht | 14 g |
| Aantal stuks per verpakking | 1 |
| LABS-conformiteit | VDMA24364-zone III |
| Materiaal - opmerking | RoHS conform |