

# aansluitkit DADG-AK-G8-10-10

Artikelnummer: 8152366

FESTO



## Informatieblad

| Kenmerk  | Waarde                                   |
|--|--|
| Grootte  | 10                                       |
| Slag   | 10 mm                                    |
| Bedrijfsdruk Mpa                                   | 0,1 ... 0,8 MPa                          |
| Werkdruk   | 1 ... 8 bar                              |
| Bedrijfsdruk                                       | 14,5 ... 116 psi                         |
| Bedrijfsmedium                                     | Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK                   | 1 - lage corrosieweerstand               |
| LABS-conformiteit                                  | VDMA24364-B1/B2-L                        |
| Omgevingstemperatuur                               | -10 ... 60 °C                            |
| Max. aandraaimoment                                | 1,5 Nm                                   |
| Tolerantie aanhaalmoment                           | ± 10 %                                   |
| Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1 | 0,7 Nm                                   |
| Productgewicht                                     | 11 g                                     |
| Pneumatische aansluiting                           | M5                                       |
| Materiaal adapter                                  | epoxyhars                                |
| Materiaal dichtingen                               | NBR                                      |
| Materiaal schroeven                                | Staal, gelaagd                           |