

# aansluitkit DADG-AK-G8-20-50

Artikelnummer: 8152391

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	20
Slag	50 mm
Bedrijfsdruk Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Werkdruk	1 ... 8 bar
Bedrijfsdruk	14,5 ... 116 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Max. aandraaimoment	3 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 10 %
Max. aandraaimoment van pneumatische aansluiting 1	3 Nm
Productgewicht	39,2 g
Pneumatische aansluiting	G1/8
Materiaal adapter	epoxyhars
Materiaal dichtingen	FPM
Materiaal schroeven	Staal, gelaagd