


parallelkit EAMM-U-145-D100-150A-188

Artikelnummer: 8157283

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	145
Inbouwpositie	willekeurig
overbrengingsratio	1:1
Max. toerental	4.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	2.255 kgmm ²
Nullastaandrijfmoment	2 Nm
Overdraagbaar draaimoment	50 Nm
Productgewicht	11.400 g
Interface code, actuator	D100B
Interface code, motor in	140A 150A
Materiaal - opmerking	RoHS conform