


aansluitplaat VMPA14-AP-4-EMM-8-SL

Artikelnummer: 8157746

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Breedte	65,5 mm
Lengte	107,3 mm
Rastermaat	14 mm
Max. aantal ventielplaatsen	4
Bedrijfsdruk Mpa	-0,09 ... 1 MPa
Werkdruk	-0,9 ... 10 bar
Stuurdruk MPa	0,3 ... 0,8 MPa
Stuurdruk	3 ... 8 bar
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	0 - geen corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	-20 ... 60 °C
Omgevingstemperatuur	-5 ... 50 °C
Productgewicht	320 g
Pneumatische aansluiting 2	G1/8
Pneumatische aansluiting 4	G1/8
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	gespuitsgiet aluminium