

schokdemper DYEF-G8-M8-Y1F

Artikelnummer: 8160237

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	M8
Slag	3,4 mm
Demping	elastische dempingsringen/-platen aan beide zijden met metalen vaste aanslag
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	0,8 m/s
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	3,4 mm
Max. aandraaimoment	2 Nm
Max. energieabsorptie per slag	0,04 J
Productgewicht	20,9 g
Soort bevestiging	met schroefdraadhuls
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal