

Wegwerp-pipetspuit DHAP-300-TA1FS-P960R

Artikelnummer: 8160286

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Volume	300 µl
Verpakkingsgrootte	960
Constructieve opbouw	Pipetpunthouder voor 20...1000 µl wegwerp-pipetpunten van Festo
Verpakkingstype	Rack
Filter	ja
Bioburden	ATP: < 2 · 10 ⁻¹² mg/µl BSE / TSE: vrij DNA: < 32 pg menselijk DNA Dneus: ≤ 5 · 10 ⁻⁷ Kunitz eenheden/µl Endotoxine: ≤ 0,001 EU/ml Rneus: ≤ 5 · 10 ⁻⁹ Kunitz eenheden/µl
Steriliteit	SAL 1E-6, voorgesteriliseerd
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	4 - bijzonder sterke corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Lagertemperatuur	5 °C...40 °C
Informatie over de opslagtemperatuur	op korte termijn voor transport in verpakking -25 ... 55 °C
Relatieve luchtvochtigheid	10 - 90 % Niet condenserend
Omgevingsvoorwaarden	Atmosferische druk 80 ... 106 kPa
Omgevingstemperatuur	5 °C...40 °C
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal pipetpunt	PP