


naderingsschakelaar SDBF-FDS-1L-PU-K-N-M12

Artikelnummer: 8161169

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Design	Blokvorm
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Meetgrootte	positie
Meetprincipe	magneto-resistent
Omgevingstemperatuur	-20 ... 80 °C
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	-4 ... 176 °F
Schakeluitgang	PNP
Schakelementfunctie	NO-contact (maakcontact)
Inschakeltijd	1,5 µs
Uitschakeltijd	0,5 µs
Max. uitgangsstroom	1 A
Max. schakelvermogen DC	24 W
Spanningsdaling	0,5 V
Bestand tegen kortsluiting	nee
Bedrijfsspanningsbereik DC	6 ... 24 V
Polariteitsbescherming	nee
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Kabel met contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, A-gecodeerd volgens 61076-2-101
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	3
Uitgangsrichting aansluiting	dwars
Kleur kabelmantel	grijs
Materiaal kabelmantel	PVC
Soort bevestiging	geklemd
Inbouwpositie	willekeurig
Kleur behuizing	zwart
Materiaal behuizing	PA
Schakelstatusweergave	LED
Omgevingstemperatuur bij bewegende kabelinstallatie	-4 ... 176 °F
Beschermingsgraad	IP67 NEMA 4
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III