



schokdemper DYSD-Q11-16-15-Y1F-Y9

Artikelnummer: 8161528

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	16
Slag	15 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Max. impactsnelheid	1 m/s
Terugsteltijd kort	0,3 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	0 ... 60 °C
Dempingslengte	15 mm
Max. aanslagkracht	2.000 N
Max. energieabsorptie per slag	40 J
Max. energieabsorptie per uur	64.000 J
Max. restenergie	0,16 J
Terugstelkracht	46 N
Productgewicht	220 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	verzinkt staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal
Materiaal moer	verzinkt staal