


**axiaalkit**  
**EAMM-A-T46-57A**  
Artikelnummer: 8169409

FESTO



## Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Nominale lengte	42 mm
Inbouwpositie	willekeurig
Max. toerental	8.000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 ... 60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsgraad	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 ... 60 °C
Massatraagheidsmoment	3,2 kgmm <sup>2</sup>
Overdraagbaar draaimoment	6 Nm
Productgewicht	395 g
Interface code, actuator	T46
Interface code, motor in	57A
Materiaal - opmerking	RoHS conform