


Aansluitplatenkit DADP-SP-G9-6-R

Artikelnummer: 8173532

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	6
Inbouwpositie	Willekeurig
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Cleanroomklasse	Klasse 6 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Max. aanslagkracht	60 N
Max. aanhaalmoment	0.3 Nm
Tolerantie aanhaalmoment	± 15 %
Productgewicht	24 g
Bevestigingstype	Directe bevestiging via schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aanslagen	hooggelegeerd staal
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal plaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal schroeven	Staal