

Ontluchtungsbescherming VABD-D3-L-GN12

Artikelnummer: 8177961

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Inbouwpositie	willekeurig
Bedrijfsdruk Mpa	0 ... 1,2 MPa
Werkdruk	0 ... 12 bar
Bedrijfsmedium	Perslucht volgens ISO8573-1:2010 [7::-]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Beschermingsgraad	IP54
Omgevingstemperatuur	-50 ... 60 °C
Productgewicht	14 g
Soort bevestiging	inschroefbaar met uitwendige schroefdraad
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal ontluchtingsschroef	HP PA 12