


schokdemper DYSS-8-8-Y1F-F1A

Artikelnummer: 8179969

FESTO



Informatieblad

Kenmerk	Waarde
Grootte	8
Slag	8 mm
Demping	zelfinstellend
Inbouwpositie	willekeurig
Positiedetectie	zonder
Varianten	Aanbevolen voor installaties voor de productie van Li-ion-batterijen
Max. impactsnelheid	1,5 m/s
Terugsteltijd kort	0,2 s
Terugsteltijd lang	1 s
Werking	enkelwerkend drukkend
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosieweerstand
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-10 ... 80 °C
Dempingslengte	8 mm
Max. aanslagkracht	500 N
Max. aandraaimoment	5 Nm
Max. energieabsorptie per slag	3 J
Max. energieabsorptie per uur	18.000 J
Max. restenergie	0,02 J
Terugstelkracht	2,5 N
Productgewicht	30 g
Soort bevestiging	met contraoer
Materiaal - opmerking	RoHS conform
Materiaal dichtingen	NBR
Materiaal behuizing	hooggelegeerd staal
Materiaal zuigerstang	hooggelegeerd staal