


Centreerhuls
ABAZ-G9-HD-10
Artikelnummer: 8183327

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	16
Inbouwpositie	Willekeurig
Verpakkingsgrootte	2
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-C1-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Cleanroomklasse	Klasse 6 volgens ISO 14644-1
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Productgewicht	6.5 g
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal huls	Hooggelegeerd roestvast staal