


Doorverbindingsplaat VABX-A-S-BU-12-SHUH-U

Artikelnummer: 8191789

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	1 2
Rastermaat	19.05 mm
Trillingsbestendigheid	Transportcontrole met scherpptegraad 2 conform FN 942017-4 en EN 60068-2-6
Schokbestendigheid	Schoktest met scherpptegraad 2 conform FN 942017-5 en EN 60068-2-27
Geïntegreerde functie	Met elektrische doorverbinding
Stroomrichting	Reversibel
Compatibel met	Ventieleiland VTUX-A-S
Vacuümgeschiktheid	ja
Afmetingen B x L x H	19,05 mm x 104,3 mm x 43,1 mm
Vervuilingsgraad	2
Goedkeuring	RCM Mark
KC-kenteken	KC-EMC
CE-teken (zie conformiteitsverklaring)	Conform EU-EMC-richtlijn conform EU-RoHS-richtlijn
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Lagertemperatuur	-20 °C...70 °C
Relatieve luchtvochtigheid	5 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Overspanningscategorie	II
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Nominale inzethoogte	< 3000 m NHN
Productgewicht	56.3 g
Elektrische aansturing	AP-interface
Communicatie-interface, protocol	AP
Bevestigingstype aansluitplaat	Met doorgangsboring
Bevestigingstype	Trekanker
Pneumatische aansluiting 1	voor cartridge 15 mm
Pneumatische aansluiting 5	voor cartridge 15 mm

Functie	Waarde
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal aansluitplaat	PA-versterkt
Materiaal afdichtingen	NBR
Materiaal clip	hooggelegeerd staal roestvast