

Koppeling EAMD-67-65-25-32X32-U

Artikelnummer: 8196715

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Bouwgrootte	67
Nominale lengte	65 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	430 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	115 Nm
Productgewicht	844 g
Materiaal-informatie	RoHS conform