

Koppeling EAMD-56-56-25-23X27-U

Artikelnummer: 8196717

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	25 mm
Opnamediameter 2	23 mm
Bouwgrootte	56
Nominale lengte	56 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	172 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	58 Nm
Productgewicht	459 g
Materiaal-informatie	RoHS conform