


Axiaalkit
EAMM-A-L38-60RA
Artikelnummer: 8197449

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	36 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	3.2 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	4.4 Nm
Productgewicht	254 g
Interfacecode actuator	L38
Interfacecode motor In	60RA
Materiaal-informatie	RoHS conform