


Axiaalkit
EAMM-A-N48-60P
Artikelnummer: 8197468

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	41 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	14.5 kgmm²
Overdraagbaar draaimoment	12.5 Nm
Productgewicht	328 g
Interfacecode actuator	N48
Interfacecode motor In	60P 60PA
Materiaal-informatie	RoHS conform