


Axiaalkit
EAMM-A-S38-60R-G2
Artikelnummer: 8197475

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	49 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	8000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	5.87 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	6.5 Nm
Productgewicht	290 g
Interfacecode actuator	S38
Interfacecode motor In	60R
Materiaal-informatie	RoHS conform