


Axiaalkit
EAMM-A-S95-80G
Artikelnummer: 8197478

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	85.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	5500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP40
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	128 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	75 Nm
Productgewicht	2920 g
Interfacecode actuator	S95
Interfacecode motor In	80G
Materiaal-informatie	RoHS conform