


Axiaalkit
EAMM-A-D50-80P-S1-G2
Artikelnummer: 8197494

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale lengte	78.5 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	6000 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-10 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	34.8 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	21 Nm
Productgewicht	810 g
Interfacecode actuator	D50
Interfacecode motor In	80P 80PA 80RA
Materiaal-informatie	RoHS conform