

Koppeling EAMD-67-96-32-32X32-U

Artikelnummer: 8197587

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Opnamediameter 1	32 mm
Opnamediameter 2	32 mm
Bouwgrootte	67
Nominale lengte	96 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Max. toerental	4500 1/min
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Lagertemperatuur	-25 °C...60 °C
Relatieve luchtvochtigheid	0 - 95 %
Omgevingstemperatuur	-25 °C...60 °C
Massatraagheidsmoment	886 kgmm ²
Overdraagbaar draaimoment	145 Nm
Productgewicht	1636 g
Materiaal-informatie	RoHS conform