

Insteekkoppeling NPQO-D-Q8-Q6-P10

Artikelnummer: 8203316

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Nominale doorlaat	5 mm
Slanginsteekdiepte	17.6 mm
Informatie over de insteekdiepte van de slang	Ø6 Diepte 15,6 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Bouwworm	Rechte vorm
Verpakkingsgrootte	10
Constructieve opbouw	Push-Pull-principe
Bedrijfsdruk van het volledige temperatuurbereik	-0.09 MPa...0.3 MPa -0.9 bar...3 bar -13.05 psi...43.5 psi
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-0.09 MPa...1.6 MPa -0.9 bar...16 bar -13.05 psi...232 psi
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4] Inerte gassen Koolstofdioxide Lucht Zuurstof Stikstof
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Mediumtemperatuur	0 °C...120 °C
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Biocompatibiliteit volgens standaard	ISO 18562
Rapport oppervlaktereinheid volgens de norm	ASTM G 93 ISO 15001
Verontreinigingsgraad koolwaterstoffen maximaal	550 MGM
Productgewicht	9.01 g
Pneumatische aansluiting 1	voor slang buiten-Ø 8 mm
Pneumatische aansluiting 2	voor slang met buiten-Ø 6 mm
Omgevingstemperatuur Fahrenheit	32 °F...140 °F
Kleur demontagering	Wit
Materiaal-informatie	RoHS conform

Functie	Waarde
Materiaal behuizing	PVDF
Materiaal demontagering	PVDF
Materiaal O-ring	FPM
Materiaal slangafdichting	FPM
Materiaal slangklemsegment	hooggelegeerd staal roestvast
Materiaal steunring	PVDF