

Grijpvingerkap HAMA-GA-B33-100-4-S-40-BU

Artikelnummer: 8203482

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	100
Min. te grijpen diameter	80 mm
Max. te grijpen diameter	110 mm
Werkslag	30 mm...125 mm
Aantal grijpvingers	4
Bouwworm	voor gripper
Constructieve opbouw	vormsluitend wrijvingsgebonden
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	315 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 40 +5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Grijpvinger materiaal	VMQ (silicone), metaal detecteerbaar