

Grijpvingerkap
HAMA-GA-B33-70-3-S-40-BU
Artikelnummer: 8203485

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	70
Min. te grijpen diameter	55 mm
Max. te grijpen diameter	80 mm
Werkslag	20 mm...90 mm
Aantal grijpvingers	3
Bouwworm	voor gripper
Constructieve opbouw	vormsluitend wrijvingsgebonden
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	0 °C...60 °C
Productgewicht	114 g
Kleur	blauw
Shore-hardheid	A 40 +5
Materiaal-informatie	RoHS conform
Grijpvinger materiaal	VMQ (silicone), metaal detecteerbaar