


# Netaansluitstekker NECL-S-L12G4-C2-Q10

Artikelnummer: 8203699

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                                       | Waarde                                                          |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| Gebaseerd op norm                             | EN 61076-2-111                                                  |
| Goedkeuring                                   | c UL us - Recognized (OL)                                       |
| Certificaat instantie van afgifte             | UL E474609                                                      |
| Bevestigingstype                              | geschroefd                                                      |
| Kabeluitgang                                  | Recht                                                           |
| Productgewicht                                | 40.83 g                                                         |
| Elektrische aansluiting 1, functie            | Spanningstoevoer                                                |
| Elektrische aansluiting 1, bouwvorm           | Rond                                                            |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittype       | Stekkers                                                        |
| Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek   | M12x1, L-gecodeerd conform EN 61076-2-111                       |
| Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere | 4                                                               |
| Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek   | Schroefklem                                                     |
| Bereik voor bedrijfsspanning DC               | 0 V...63 V                                                      |
| Nominale bedrijfsspanning DC                  | 63 V                                                            |
| Stroombelastbaarheid bij 40°C                 | 16 A                                                            |
| Piekspanningsweerstand                        | 1.5 kV                                                          |
| Toegestane kabeldiameter                      | 8 - 13 mm voor elektrische aansluiting 1                        |
| Nominale kabeldoorsnede                       | 2.5 mm <sup>2</sup><br>AWG14                                    |
| Aanwijzing bij de aansluitdoorsnede           | max. 1,5 mm <sup>2</sup> /AWG16 bij gebruik van draadeindhulzen |
| Beschermingsklasse                            | IP65<br>IP67                                                    |
| Omgevingstemperatuur                          | -40 °C...105 °C                                                 |
| LABS-conformiteit                             | VDMA24364-B2-L                                                  |
| Materiaal-informatie                          | RoHS conform                                                    |
| Vervuilinggraad                               | 3                                                               |
| Corrosiebestendigheidsklasse KBK              | 1 - lage corrosiebelasting                                      |
| Materiaal behuizing                           | PA                                                              |
| Materiaal schroefvergrendeling                | Persgegoten zink, vernikkeld                                    |
| Materiaal steekcontacten                      | Koperlegering verguld                                           |