


Contactdoos voor netvoeding NECL-L12G4-C2-Q10

Artikelnummer: 8203701

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Gebaseerd op norm	EN 61076-2-111
Goedkeuring	c UL us - Recognized (OL)
Certificaat instantie van afgifte	UL E474609
Bevestigingstype	geschroefd
Kabeluitgang	Recht
Productgewicht	49.18 g
Elektrische aansluiting 1, functie	Spanningstoevoer
Elektrische aansluiting 1, bouwvorm	Rond
Elektrische aansluiting 1, aansluittype	Contactdoos
Elektrische aansluiting 1, aansluittechniek	M12x1, L-gecodeerd conform EN 61076-2-111
Elektrische aansluiting 1, aantal polen/adere	4
Elektrische aansluiting 2, aansluittechniek	Schroefklem
Bereik voor bedrijfsspanning DC	0 V...63 V
Nominale bedrijfsspanning DC	63 V
Stroombelastbaarheid bij 40°C	16 A
Piekspanningsweerstand	1.5 kV
Toegestane kabeldiameter	8 - 13 mm voor elektrische aansluiting 1
Nominale kabeldoorsnede	2.5 mm ² AWG14
Aanwijzing bij de aansluitdoorsnede	max. 1,5 mm ² /AWG16 bij gebruik van draadeindhulzen
Beschermingsklasse	IP65 IP67
Omgevingstemperatuur	-40 °C...105 °C
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Materiaal-informatie	RoHS conform
Vervuilinggraad	3
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
Materiaal behuizing	PA
Materiaal schroefvergrendeling	Persgegoten zink, vernikkeld
Materiaal steekcontacten	Koperlegering verguld