

Kunststofslang PUN-H-3/8-TGE-150-CB

Artikelnummer: 8203979

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Buiten-Ø inch	3/8
Debietrelevante buigradius	0.171 voet
Min. buigradius	0.082 voet
Gebruiksaanwijzing	TPE-U op basis van ether
Eigenschappen slang	geschikt voor kabelrupsen
Temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk	-14.4 psi...145 psi
Informatie over de bedrijfsdruk	Water: temperatuurafhankelijke bedrijfsdruk, zie diagram, max. 0,3 MPa bij 0 - 60 °C
Bedrijfsmedium	Perslucht conform ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Water (vloeibaar, ijsvrij)
Brandtest materiaal	UL94 HB
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Cleanroomklasse	Statisch geïnstalleerd element, geen zinvolle evaluatie mogelijk volgens ISO 14644-1
Geschiktheid voor levensmiddelen	Zie uitgebreide informatie over het materiaal
Omgevingstemperatuur	-31 °F...145 °F
Productgewicht volgens lengte	5.16 oz/ft
Pneumatische aansluiting	voor steekaansluiting met buiten-Ø 3/8"
Kleur	Translucent geel
Shore-hardheid	D 52 +/-3
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal slang	TPE-U(PU)