


Geleidingseenheid FEN-12/16-125-KF

Artikelnummer: 8204028

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	12/16
Slag	125 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. kracht Fy	520 N
Max. kracht Fy statisch	830 N
Max. kracht Fz	520 N
Max. kracht Fz statisch	830 N
Max. moment Mx	12 Nm
Max. moment Mx statisch	20 Nm
Max moment My	7 Nm
Max. moment My statisch	12 Nm
Max. moment Mz	7 Nm
Max. moment Mz statisch	12 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	311 g
Productgewicht	579 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd