

Geleidingseenheid FEN-25-50-KF

Artikelnummer: 8204034

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	50 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Kogelomloopgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Max. kracht Fy	520 N
Max. kracht Fy statisch	830 N
Max. kracht Fz	520 N
Max. kracht Fz statisch	830 N
Max. moment Mx	15 Nm
Max. moment Mx statisch	24 Nm
Max moment My	20 Nm
Max. moment My statisch	31 Nm
Max. moment Mz	20 Nm
Max. moment Mz statisch	31 Nm
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	329 g
Productgewicht	873 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	Veredeld staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd