


# Geleidingseenheid FEN-12/16-80-GF

Artikelnummer: 8204042

FESTO



## Gegevensblad

| Functie                     | Waarde                                 |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Bouwgrootte                 | 12/16                                  |
| Slag                        | 80 mm                                  |
| Inbouwpositie               | Willekeurig                            |
| Geleiding                   | Glijgeleiding                          |
| Constructieve opbouw        | Geleiding                              |
| Explosiebescherming         | Aanwijzing in het attest in acht nemen |
| LABS-conformiteit           | VDMA24364-B2-L                         |
| Omgevingstemperatuur        | -20 °C...80 °C                         |
| Verplaatsingskracht         | 15 N                                   |
| Verplaatste massa           | 257 g                                  |
| Productgewicht              | 586 g                                  |
| Bevestigingstype            | met inwendige schroefdraad             |
| Materiaal-informatie        | RoHS conform                           |
| Materiaal geleidingselement | hooggelegeerd staal                    |
| Materiaal behuizing         | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd  |
| Materiaal jukplaat          | Aluminium kneedlegering, geanodiseerd  |