

Geleidingseenheid FEN-25-250-GF

Artikelnummer: 8204058

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Bouwgrootte	25
Slag	250 mm
Inbouwpositie	Willekeurig
Geleiding	Glijgeleiding
Constructieve opbouw	Geleiding
Explosiebescherming	Aanwijzing in het attest in acht nemen
LABS-conformiteit	VDMA24364-B2-L
Omgevingstemperatuur	-20 °C...80 °C
Verplaatsingskracht	15 N
Verplaatste massa	569 g
Productgewicht	1166 g
Bevestigingstype	met inwendige schroefdraad
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal geleidingselement	hooggelegeerd staal
Materiaal behuizing	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd
Materiaal jukplaat	Aluminium kneedlegering, geanodiseerd