


Toevoerplaat
VMPA-FB-SP-M12-V
Artikelnummer: 8204604

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Max. stroomtoevoer	4 A
Nominale bedrijfsspanning DC	24 V
Toegestane spanningsschommelingen	+/- 25 %
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	1 - lage corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-B1/B2-L
Beschermingsklasse	IP65
Omgevingstemperatuur	-5 °C...50 °C
Productgewicht	200 g
Elektrische aansluiting	5-polig M12x1 ronde connector
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal deksel	PA-versterkt
Materiaal behuizing	Persgegoten aluminium