

Vacuümzuiger OGVN-20-A-U-G18

Artikelnummer: 8204816

FESTO



Gegevensblad

Functie	Waarde
Hoogtecompensatie zuiger	4.6 mm
Nominale doorlaat	4 mm
Zuigerdiameter	20 mm
Zuigervolume	1.04 cm ³
Aansluitingspositie	Boven
Inbouwpositie	Willekeurig
Zuigervorm	Rond vouwbalg 1,5-fach
Bedrijfsdruk	-95 kPa...0 kPa -0.95 bar...0 bar -13.775 psi...0 psi
Nominale bedrijfsdruk	-70 kPa -0.7 bar -10.15 psi
Bedrijfsmedium	atmosferische lucht gebaseerd op ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Corrosiebestendigheidsklasse KBK	2 - matige corrosiebelasting
LABS-conformiteit	VDMA24364-zone III
Geschiktheid voor de productie van Li-ion-batterijen	Geschikt voor batterijproductie volgens de interne definitie van Festo in scherpptegraad F1A met beperkingen ten aanzien van het gebruik van Cu/Zn/Ni
Omgevingstemperatuur	10 °C...45 °C
Houdkracht bij nominale bedrijfsdruk	14.5 N
Productgewicht	4.1 g
Bevestigingstype	Via vacuümaansluiting
Vacuümaansluiting	G1/8
Kleur	blauw/lichtblauw
Shore-hardheid	A 30 +/-5 A 70 +/-5
Materiaal schroefplug	Aluminium kneedlegering
Materiaal-informatie	RoHS conform
Materiaal zuiger	PUR